

Weidmüller **Škarje za kable, z dvokomponentno prevleko ročajev VDE-izolirane, Celotna dolžina: 225mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	730250 225
GTIN	4008190181970
Razred artikla	73H

Opis**Izvedba:**

Ročaja z **izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Glava s srpastima reziloma. Ročaja z držalom iz umetne mase. Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.

Uporaba:

Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Material:

Posebno orodno jeklo, utopno kovano.

Tehnični opis

Zmogljivost rezanja	70 mm ²
Zmogljivost rezanja do Ø	12 mm
celotna dolžina	225 mm
Oznaka proizvajalca	KT12
Standard	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Ročaj	Prevleka iz umetne mase
Upravljanje	mehanske, enoročne
Material	Specialno orodno jeklo, kovano v utopu
Površina	svetle

z odpiralno vzmetjo

ne

Vrsta izdelka

Škarje