

**Sesalnik za mokro in suho sesanje AERO, Oznaka proizvajalca: 21-01****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Robustni in zmogljivi **sesalniki za mokro/suho sesanje** s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. **Stopnja izločanja > 99,9%**. Kompaktni sesalnik za univerzalno uporabo s Push & Clean **sistemom za samodejno čiščenje filtra**.

Obseg dobave:

Vklj. s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET).

Napotek:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).

Tehnični opis

Funkcija izpihovanja	da
Masa	7,5 kg
Pretok zraka	60 l/s
Prostornina zbiralnika	20 l

Širina	385 mm
Dolžina sesalne cevi	2,5 m
Število turbin	1
Višina	505 mm
Poraba moči	1250 W
Dolžina	375 mm
Ø cevi	32 mm
Oznaka proizvajalca	AERO 21-01 PC
Stopnja izločanja	99,9 %
Vakuum	210 mbar
Dolžina kabla	5 m
Delovni hrup	64 dB(A)
Čiščenje filtra	Sistem Push & Clean
Filtrski sistem	PET filtrski element
Posebnosti	Kompaktna izvedba
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla Oznaka proizvajalca 8074	078556 8074
Talna šoba, širina 400 mm Oznaka proizvajalca 3666	078555 3666