

**Samostoječa lestev, dvostranska, Število stopnic: 2X3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966520 2X3
GTIN	4045197795922
Razred artikla	92L

**Opis****Izvedba:**

Stranice in stopnice iz aluminija, trajna povezava med stranicami in stopnicami, 80 mm globoke, narebne stopnice. Velika stabilnost zaradi konične izvedbe. Nedrseče noge. Naklon lestve 20°. Razmak med stopnicami 235 mm.

**Standard:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Tehnični opis**

spodnja zunanja širina	0,43 m
Pohodnost	dvostranski
Masa	4,4 kg
Delovna višina pribl.	2,25 m
Dolžina lestve	0,69 m
Izvedba stopalne površine	stopnje

Dolžina L	0,69 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev