

HEDI

Kabelski boben iz jeklene pločevine s trojnim vtikačem, Tip: 40N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081116 40N
GTIN	4003644000098
Razred artikla	08B

Opis

Izvedba:

Z oznako GS.

Kabelski boben iz umetne mase. Na koncu kabla je trojni vtikač, v celoti ozemljen, zaščita pred brizgajočo vodo IP44. Trojna vtičnica s samozapiralnimi pokrovi. Za **trajno** uporabo na prostem. V skladu z **BGI 600** (industrija). Zaščita pred brizgajočo vodo IP 44.

Neoprenski kabel

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Tehnični opis

Razred kabla	H07RN-F
Struktura kabla	3G1,5
Dolžina kabla	40 m
Material kabla	Neopren
Vrsta IP-zaščite	IP 44

Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Material ohišja	Umetna masa
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kabelski bobni