

## HEDI

### Kabelski boben iz umetne mase s trojnim vtikačem za F, B, PL in CZ, Tip: 40N



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081117 40N
GTIN	4003644000081
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Z vtičnicami za **F, B, PL in CZ**.

**Kabelski boben iz umetne mase.** Na koncu kabla je trojni vtikač, v celoti ozemljen, zaščita pred brizgajočo vodo IP44. Trojna vtičnica s samozapiralnimi pokrovi. Za **trajno** uporabo na prostem. V skladu z **BGI 600** (industrija). Zaščita pred brizgajočo vodo IP 44.

Neoprenski kabel

##### Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

#### Tehnični opis

Dolžina kabla	40 m
Material kabla	Neopren
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16 A) W
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Razred kabla	H07RN-F

odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Struktura kabla	3G1,5
Material ohišja	Umetna masa
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kabelski bobni