

## HEDI

### Kabelski boben iz umetne mase, Tip: 25N



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081125 25N
GTIN	4003644000074
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Kabelski bobni Hedi® so prepoznavni po kakovosti „Made in Germany“ in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali. S samozapiralnimi pokrovi. Za **stalno** uporabo na prostem. Ustreza DGUV I 203-005 (prej BGI 600).

##### Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Vrsta IP-zaščite: IP 44

odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Nazivna priključna moč (razvit): 3500 (16A) W

Razred kabla: H07RN-F

Struktura kabla: 3G1,5

Material kabla: Neopren

Dolžina kabla: 25 m

Število letov z vtičnicami: 3

#### Tehnični opis

Struktura kabla	3G1,5
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Material kabla	Neopren
Dolžina kabla	25 m
Razred kabla	H07RN-F
Nazivna priključna moč (razvit)	3500 (16A) W
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Število letov z vtičnicami	3
Material ohišja	Umetna masa
Napajanje	Omrežno napajanje
Diagnostični sistem na voljo	da
Vrsta izdelka	Kabelski bobni