

**uvex****Delovne rokavice, par uvex phynomic C3, Velikost rokavic: 7**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094477 7
GTIN	4048612043486
Razred artikla	04W

## Opis

### Izvedba:

phynomic C3. S prevleko iz nitrila, odbojno za vlago in visoko zračnostjo. Certifikat za živila, prijazne za alergike.

**Serijska uvex phynomic.** Posebej lahke in elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi, zelo dobro prilaganje. Izjemno primerne za opravila, pri katerih je potreben zelo natančen otip. Öko-Tex® standard 100 in brez silikona.

### Standard:

EN 388; EN 420

### Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para la manipulación de alimentos

Glove characteristics: Foodstuffs certified

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

## Tehnični opis

Velikost rokavic	7
Serijska	uvex phynomic
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Kategorija zaščite	Kategorija II
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	brez silikona
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
EN 388:2016	4X43B
Nosilni material	Poliamid, HPPE
Prevleka	Nitril pena
Področje uporabe	Natančnost
Barva	turkizna
Razred zaščite pred vrezi	B
Vrsta izdelka	Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti