



LED strojna svetilka okrogle, Tip: 140mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081435 140
GTIN	4260131235474
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robustne LED strojne svetilke z **aluminijastim ohišjem** in satiniranim akrilnim steklom za **homogeno osvetlitev pod kotom 160 stopinj**.

- **Majhen odsev, brez bleščanja in migetanja.**
- **Priključek na 24 V mrežni napajalnik ali 24 V krmilnik stroja.**

Vrtljiv.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z gumiranima magnetoma in mrežnim napajalnikom.

Tehnični opis

Svetlobni tok	300 lm
Sijalke	LED modul
Svetilnost	3 W

Napajanje	Omrežno napajanje
Cona ATEX	brez
Celotna dolžina	140 mm
Ø glave	40 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Vrsta izdelka	Strojne svetilke