

**Erdi****Škarje za pločevino ideal, z dvokomponentnimi ročaji, levorezno, Celotna dolžina: 230mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	767055 230
GTIN	4010220031964
Razred artikla	73X

## Opis

### Izvedba:

Glava škarij iz plemenitega jekla (min. HRC 61). Kompaktna glava škarij z delno ugreznjenim vijakom. Dvokomponenten ročaj z dobro oprijemljivo, mehko prevleko za zaščito rok. Manjši kot odpiranja ročaja za optimizirano rokovanje pri isti dolžini rezanja. Centrično zapiralo za enostavno uporabo, brez preprijemanja (za desničarje in levičarje). **Zmožljivost rezanja:** pločevina do 1,8 mm, V2A-pločevina do 1,2 mm.

### Prednosti:

Izredno robustna glava z vložkom iz sintranega jekla za lahko rezanje brez obrabe. Manjša poraba moči zaradi manjšega kota odpiranja ročaja in dvojne prestave.

## Tehnični opis

celotna dolžina	230 mm
Dolžina rezil	30 mm
Vrsta uporabe	levorezno
Vrsta izdelka	Škarje