




## Garnitura nasadnih ključev, 1/4; 3/8-colski 4-kotnik 48-delna



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630006
GTIN	4018754260539
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** po DIN 3122/3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2–M14.

Za vžigalne svečke 16 mm.

Za vijake z zarezano glavo z navojem M1,6–M5.

Za vijake Phillips z navojem M2–M6.

Za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M10.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi, 1/4-colski: 8 kosov, art. 631000 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9

6-kotni nasadni ključi, 3/8-colski: 12 kosov, art. 637200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

3/8-colski nasadni ključ za vžigalne svečke: 1 kos, art. 637310 vel. 16

Vijačni nastavki Phillips C 6,3: 3 kosi art. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki Pozidriv C 6,3: 1 kos art. 675320 vel. 2/25

Ploščati vijačni nastavki C 6,3: 6 kosov, art. 675250 vel. 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik C 6,3: 5 kosov, art. 675240 vel. 3; 4; 5; 6; 8

Spojno držalo za vijačne nastavke: 2 kosa, podobna art. 676800 vel. 4/4; 8/4

3/8-colsko spojno držalo: 1 kos, art. 649505 vel. 3

3/8-colski t-ročaj: 1 kos, art. 635700 vel. 165

1/4-colski natični ročaj: 1 kos, art. 632800 vel. 150

1/4-colski podaljšek: 1 kos, art. 632400 vel. 150  
 3/8-colski podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240  
 1/4-colski kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4  
 3/8-colski kardanski zglob: 1 kos art. 636200 vel. 3/8  
 1/4-colska raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4  
 3/8-colska raglja: 1 kos art. 635000 vel. 3/8  
 Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

## Tehnični opis

Pogonski profil	Ploščati izvijač
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-22 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-8 mm
Število delov	48
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	413 mm
Širina	230 mm
Višina	57 mm
s QuickRelease	ne
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4 mm	631000 4
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 4,5 mm	631000 4,5
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240

Natični ročaj, 1/4-colski Celotna dolžina mm	632800
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675310 2/25
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 13 mm	637200 13
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 6 mm	675240 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 9 mm	631000 9
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 19 mm	637200 19
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675320 2/25
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 15 mm	637200 15
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 17 mm	637200 17
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 8 mm	675250 8
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636200 3/8
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 4 mm	675250 4
Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633500 1/4
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 6,5 mm	675250 6,5
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 8 mm	631000 8
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 22 mm	637200 22
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 4 mm	675240 4
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675310 1/25
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 6 mm	631000 6
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5 mm	631000 5
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 3 mm	675250 3
Reducirni nastavek Tip 3	649505 3
Ploščati vijačni nastavek, 1/4 cole C 6,3 Širina rezila 5,5 mm	675250 5,5
Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637310 16
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3 Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675310 3/25

6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 14 mm	637200 14
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 11 mm	637200 11
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 18 mm	637200 18
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632400 150
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 21 mm	637200 21
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637200 16
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 10 mm	637200 10
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 3 mm	675240 3
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 5,5 mm	631000 5,5
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 5 mm	675240 5
6-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 12 mm	637200 12
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus 6-kotnik 8 mm	675240 8
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635400 75
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 165 mm	635700 165
6-kotni nastavek, 1/4-colski Zev ključa 7 mm	631000 7