




Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 30-delna, Tip:



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630366
GTIN	4018754260614
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; **nasadni ključiči** po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake/matice gs_profil_6kant-einsatz M2–M8

in za vijake z notranjim 6-kotnikom gs_profil_6kant M4–M8.

Za vijake s križno zarezo gs_profil_phillips M2–M6 in za vijake z zarezano glavo gs_profil_schlitz M2,5–M5.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključiči: 12 kosov art. 631000 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Vijačni nastavki za notranji 6-kotnik: 4 kosi art. 631700 vel. 3; 4; 5; 6

Stebila s konico za profil Phillips: 3 kos art. 675310, vel. 1; 2; 3

Steblo s ploščato konico: 4 kosi art. 675250 vel. 3,5; 4; 5,5; 8

Držalo za vijačne nastavke: 1 kos podoben art. 676800 vel. 4/4

T-ročaj: 1 kos art. 633000

Natični ročaj: 1 kos art. 632800

Podaljški: 2 kosa art. 632400 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633500

Raglja: 1 kos art. 632000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Dolžina: 322 mm

Širina: 134 mm

Višina: 57 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-13 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-6 mm

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-6 mm
Število delov	30
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-13 mm
Mere zeva ključa	metrični
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Dolžina	322 mm
Širina	134 mm
Višina	57 mm