




## Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 13-delna, colske mere



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630561
GTIN	4018754261604
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem do 3/8 col (ameriške colske mere).

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

#### Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 9 kosov, art. 631100

vel. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2

Podaljški: 2 kosa, art. 632400

vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633500 vel. 1/4

Raglja: 1 kos art. 632000 vel. 1/4

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

### Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Mere zeva ključa	colski
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3/16-1/2 col
Število delov	13
Dolžina	227 mm
Širina	131 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Kardanski zglob, 1/4-colski Tip 1/4	633500 1/4
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 150 mm	632400 150
Podaljšek, 1/4 cole Celotna dolžina 50 mm	632400 50