



Garnitura nasadnih ključev Torx®, 1/4-colski 4-kotnik 21-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	630761
GTIN	4018754261598
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim Torx® z navojem M3–M8. Za vijake z notranjim Torx® z navojem M2,5–M20.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Obseg dobave:

Nasadni ključi Torx®: 6 kosov, art. 631500 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Vijačni nastavki Torx®: 9 kosov, art. 631801 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-ročaj: 1 kos art. 633000

Natični ročaj: 1 kos art. 632800

Podaljški: 2 kosa art. 632400 vel. 50; 150

Kardanski zglob: 1 kos art. 633500

Raglja: 1 kos art. 632000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 57 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/4 col

Tehnični opis

Število delov	21
Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Dolžina	227 mm
Širina	131 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem