



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 44-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	634411
GTIN	4018754261154
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po DIN 3122/3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M4–M14, za vžigalne svečke 16 in 20,8 mm ter vijake z notranjim 6-kotnikom in navojem M4–M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključ: 15 kosov, art. 637000 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Nasadni ključ za vžigalne svečke, posebej dolgi: 2 kosa, art. 637310 vel. 16; 20,8

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kos. art. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Viličasto obročni ključ: 15 kosov, art. 613500 vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

T-ročaj: 1 kos art. 635700

Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636200

Raglja: 1 kos art. 635000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 82 mm

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 7-22 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-10 mm

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-10 mm
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	7-22 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Število delov	44
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	481 mm
Širina	288 mm
Višina	82 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem