



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 33-delna, metrični / colski



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	634711
GTIN	4018754260430
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključ** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M4–M14, za vijake/matice z navojem do 9/16 col (ameriške colske mere).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

12-kotni nasadni ključ: 16 kosov, art. 637000

vel. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

12-kotni nasadni ključ: 12 kosov art. 637100 vel. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

T-ročaj: 1 kos art. 635700

Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636200

Raglja: 1 kos art. 635000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Višina: 57 mm

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 7-22 mm

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 1/4-7/8 col

Tehnični opis

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	7-22 mm
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	1/4-7/8 col
Mere zeva ključa	metrični / colski
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Število delov	33
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Dolžina	413 mm
Širina	230 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 18 mm	637000 18
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 3/8 col	637100 3/8
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 7/16 col	637100 7/16
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 13 mm	637000 13
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 11/32 col	637100 11/32
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 9/16 col	637100 9/16
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 5/16 col	637100 5/16
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 9 mm	637000 9
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 15 mm	637000 15
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636200 3/8
T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 165 mm	635700 165
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 20 mm	637000 20
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 7 mm	637000 7

Podaljšek, 3/8 col Celotna dolžina 75 mm	635400 75
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 11 mm	637000 11
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 17 mm	637000 17
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 3/4 col	637100 3/4
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 5/8 col	637100 5/8
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 19 mm	637000 19
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637000 16
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 12 mm	637000 12
Raglja, dvosmerna, 3/8 col Tip	635000
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 14 mm	637000 14
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 1/2 col	637100 1/2
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 10 mm	637000 10
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 21 mm	637000 21
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 22 mm	637000 22
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 1/4 col	637100 1/4
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 11/16 col	637100 11/16
12-kotni nasadni ključ, 3/8-colski Zev ključa 8 mm	637000 8