



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 15-delna, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	633816 12
GTIN	4018754260669
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 637000.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 11 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636200

Raglja: 1 kos art. 635000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-19 mm
Število delov	15
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Mere zeva ključa	metrični
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS

Dolžina	322 mm
Širina	134 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636200 3/8
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635400 75