



## Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 15-delna, Tip: 6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	633816 6
GTIN	4018754260713
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / vezni deli** po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 637200.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

#### Obseg dobave:

Nasadni ključi: 11 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636200

Raglja: 1 kos art. 635000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

### Tehnični opis

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-19 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Število delov	15
Mere zeva ključa	metrični
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS

Dolžina	322 mm
Širina	134 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635400 75
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636200 3/8