



Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 19-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	633916 6
GTIN	4018754260737
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 637200.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M14.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 14 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-ročaj: 1 kos art. 635700

Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636200

Raglja: 1 kos art. 635000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	8-22 mm
Število delov	19
Pogonski 4-kotnik	3/8 col

Dolžina	322 mm
Širina	134 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 165 mm	635700 165
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240
Raglja s skozišnjim 4-kotnikom, s kratkim ročajem, 1/4 cole	632600
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635400 75