



## Garnitura nasadnih ključev, 3/8-colski 4-kotnik 24-delna, Tip: 12



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	634316 12
GTIN	4018754260447
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski/vezni deli** po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 637000.

#### Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5–M12, za vžigalne svečke in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4–M12.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

#### Obseg dobave:

12 oz. 6-kotni nasadni ključi: 11 kos vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nasadni ključi za vžigalne svečke: 1 kos art. 637310 vel. 16

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 7 kos. art. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-ročaj: 1 kos art. 635700

Podaljški: 2 kos. art. 635400 vel. 75; 240

Kardanski zglob: 1 kos art. 636200

Raglja: 1 kos art. 635000

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

### Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ

Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	3-10 mm
Število delov	24
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-19 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	413 mm
Širina	230 mm
Višina	57 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

## Pribor

Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 6 mm	637600 6
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 3 mm	637600 3
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 240 mm	635400 240
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 7 mm	637600 7
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 8 mm	637600 8
Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski Zev ključa 16 mm	637310 16
Kardanski zglob, 3/8-colski Tip 3/8	636200 3/8
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 4 mm	637600 4
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 10 mm	637600 10
Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 3/8-colski 6-kotnik 5 mm	637600 5

T-ročaj, 3/8-colski Celotna dolžina 165 mm	635700 165
Podaljšek, 3/8 cole Celotna dolžina 75 mm	635400 75