



Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 15-delna, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637714 12
GTIN	4018754260867
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 642100.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 12 kos vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 podaljška: Art. 641000 vel. 130; 255

1 raglja: Art. 640100

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Število delov	15
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	10-32 mm
Mere zeva ključa	metrični
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS

Dolžina	413 mm
Širina	226 mm
Višina	64 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641000 130
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641000 255