



Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 22-delna, Tip: 6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637816 6
GTIN	4018754260904
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; **nasadni ključi** po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120. S 6-kotnimi nasadnimi ključi art. 642200.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M6–M22.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 16 kosov vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

T-ročaj: 1 kos 641300

Podaljški: 3 kosi, art. 641000 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641600

Raglja: 1 kos art. 640100

Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Število delov	22
Pogonski 4-kotnik	1/2 col

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	10-32 mm
Pakiranje	Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina	454 mm
Širina	253 mm
Višina	64 mm
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

Pribor

Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 75 mm	641000 75
Kardanski zglob, 1/2-colski Tip 1/2	641600 1/2
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 255 mm	641000 255
T-ročaj, 1/2-colski Celotna dolžina 300 mm	641300 300
Podaljšek, 1/2 cole Celotna dolžina 130 mm	641000 130