



## Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: 26



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081254 26
GTIN	5708997354414
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.**
- **Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

**Delovne svetilke NOVA** z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja. S sistemom Dual se lahko uporablja tako kot mobilni akumulatorski reflektor kot tudi z omrežnim kablom. Prikaz stanja napolnjenosti, prikaz preostalega časa, zatemnitev v 5 stopnjah.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev.

### Tehnični opis

Svetlobni tok	400 - 4000 lm
---------------	---------------

Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Čas obratovanja	1 - 14 h
Cona ATEX	brez
Barvna temperatura	6000 K
Napetost akumulatorja	11,1 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja	4,4 Ah
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna dolžina	235 mm
Celotna višina	233 mm
Celotna širina	88 mm
Vrednost CRI	80
Masa	1780 g
Poraba moči	29 W
Oznaka proizvajalca	NOVA 3K C+R
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

---

## Pribor

Li-ionski akumulator Kapaciteta akumulatorja 4400 mAh	081431 4400
---	-------------