



## Akumulatorska LED delovna svetilka, Tip: 42



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081254 42
GTIN	5708997354438
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Robustni LED-reflektorji z aluminijastim ohišjem, odpornim proti udarcem, in gumijastim zaščitnim robom.

- **Mehka, zasenčena, neslepeča svetloba brez učinka segrevanja.**
- **Velika svetilna moč, nizka poraba energije, dolga življenjska doba.**
- **Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

**Delovne svetilke NOVA** z vgrajenim nosilnim ročajem. Visokozmogljive svetleče diode COB s petstopenjsko funkcijo zatemnitve, možnost vrtenja. S sistemom Dual se lahko uporablja tako kot mobilni akumulatorski reflektor kot tudi z omrežnim kablom. Prikaz stanja napolnjenosti, prikaz preostalega časa, zatemnitev v 5 stopnjah.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev.

### Tehnični opis

Kapaciteta akumulatorja	5,2 Ah
-------------------------	--------

Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napetost akumulatorja	11,1 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok	600 - 6000 lm
Cona ATEX	brez
Napajanje	Akumulatorska
Čas obratovanja	1 - 12 h
Celotna širina	92 mm
Celotna dolžina	275 mm
Celotna višina	275 mm
Vrednost CRI	80
Masa	2600 g
Poraba moči	42 W
Oznaka proizvajalca	NOVA 5K 42W
Vrsta izdelka	Delovne svetilke