

**LED akumulatorska površinska svetilka, Poraba moči: 18W****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081266 18
GTIN	5708997354513
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Izvedba za osvetlitev brez sence in bleščanja z velikim sipanjem svetlobe. Z 2 stopnjama osvetlitve in časom delovanja do 3 ure. Jeklena nastavljiva noga, prašno lakirana.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Primerno za:

Trinožno stojalo art. 081252 vel. 1,35–3.

Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	1
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Svetlobni tok	2500 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Barvna temperatura	6500 K
Cona ATEX	brez

Napetost akumulatorja	11,1 V
Čas obratovanja	3 h
Kapaciteta akumulatorja	2,6 Ah
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Celotna višina	280 mm
Celotna širina	103 mm
Celotna dolžina	288 mm
Svetlobni tok, stopnja 2	750 lm
Vrednost CRI	80
Masa	1600 g
Oznaka proizvajalca	VEGA 1500 C+R
Vrsta izdelka	Površinske svetilke