



Garnitura vijačnih nastavkov 10-delna, plemenito jeklo Stainless



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675681
GTIN	4013288111852
Razred artikla	63H

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675490, 1 kos vel. 2/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675492 1 kos vel. 1/ 25; 2 kosa vel. 2/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675496 po 1 kos vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Spojno držalo „Rapidaptor Stainless“: 1 kos, art. 675020 vel. 6,35

Tehnični opis

6-kotno držalo vijačnega nastavka	C 6,3
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Material	Plemenito jeklo, INOX
Število delov	10

Vrsta izdelka

Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm

675492 2/25

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Profil Torx® TX30

675496 TX30

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Profil Torx® TX25

675496 TX25

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Profil Torx® TX10

675496 TX10

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Profil Torx® TX20

675496 TX20

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm

675492 1/25

Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3S

675020 6,3S

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Profil Torx® TX15

675496 TX15

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm

675490 2/25