



Garnitura vijčnih nastavkov 10-delna, s torzijsko cono, Tip: KPS



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675701 KPS
GTIN	4013288095695
Razred artikla	63H

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675200, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675220, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Spojno držalo „Rapidaptor“: 1 kos art. 675020 vel. 6,3K

Tehnični opis

6-kotno držalo vijčnega nastavka	C 6,3
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Oznaka proizvajalca	Bit-Check 10 Universal 3
Število delov	10

Vrsta izdelka

Vijačni nastavek

Pribor

Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3K

675020 6,3K

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm

675220 1/25

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm

675220 2/25

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm

675220 3/25

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm

675200 1/25

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm

675200 3/25

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3, s torzijsko cono Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm

675200 2/25