



Garnitura vijačnih nastavkov 10-delna, BiTorsion



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675771
GTIN	4013288095688
Razred artikla	63H

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675520, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675540, po 1 kos vel. 1/25; 2/25; 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: Po 1 kos vel. 0,8x5,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5

Spojno držalo Rapidaptor BiTorsion: 1 kos, art. 675030 vel. 6,3

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Ploščati izvijač
Oznaka proizvajalca	Bit-Check 10 BiTorsion 1
Število delov	10
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675540 3/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675520 3/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675540 1/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25 mm	675520 1/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675540 2/25
Držalo z magnetom / hitro spojkoBiTorsion 6-kotno držalo 6,3	675030 6,3
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3BiTorsion Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675520 2/25