



Garnitura vijačnih nastavkov, nerjavno jeklo Stainless 30-delna



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675796
GTIN	4013288115126
Razred artikla	63H

Opis

Vsebina:

Vijačni nastavki C 6,3 (1/4 cole); 1 spojno držalo.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: Art. 675490, 1 kos vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: Art. 675492 2 kosa vel. 1/25; 3 kosi vel. 2/25; 1 kos vel. 3/25

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji 6-kotnik: Art. 675494 po 1 kos vel. 2,5; 3; 4; 5; 5,5

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: Art. 675496 2 kosa vel. TX10; 2 kosa vel. TX15; 3 kosi vel. TX20; 3 kosi vel. TX25; 2 kosa vel. TX30; 1 kos vel. TX40

Spojno držalo „Rapidaptor Stainless“: 1 kos, art. 675020 vel. 6,3S

Tehnični opis

Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Pogonski profil	Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil	Izvijač Pozidriv
Pogonski profil	Izvijač Torx®

Oznaka proizvajalca	Bit-Check 30 Stainless 1
Dolžina vijačnega nastavka	25 mm
Material	Plemenito jeklo, INOX
Število delov	30
Barvna koda	da
Vrsta izdelka	Vijačni nastavek

Pribor

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675492 3/25
Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675492 2/25
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Velikost križne zareze/celotna dolžina 3/25 mm	675490 3/25
Držalo z magnetom / hitro spojko 6-kotno držalo 6,3S	675020 6,3S
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus-Profil, nerjavno jeklo „Stainless“ 6-kotnik 3 mm	675494 3
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Profil Torx® TX10	675496 TX10
Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Profil Torx® TX25	675496 TX25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus-Profil, nerjavno jeklo „Stainless“ 6-kotnik 4 mm	675494 4
Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo „Stainless“ Velikost križne zareze/celotna dolžina 2/25 mm	675490 2/25
Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus-Profil, nerjavno jeklo „Stainless“ 6-kotnik 5 mm	675494 5
	675496 TX15

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo
„Stainless“ Profil Torx® TX15

Vijačni nastavek za profil Pozidriv, 1/4 cole C 6,3nerjavno
jeklo „Stainless“ Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25
mm

675492 1/25

Vijačni nastavek za profil Phillips, 1/4 cole C 6,3nerjavno
jeklo „Stainless“ Velikost križne zareze/celotna dolžina 1/25
mm

675490 1/25

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo
„Stainless“ Profil Torx® TX40

675496 TX40

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo
„Stainless“ Profil Torx® TX30

675496 TX30

Vijačni nastavek za šestkotnik, 1/4 cole C 6,3profil Hex-Plus-
Profil, nerjavno jeklo „Stainless“ 6-kotnik 2,5 mm

675494 2,5

Vijačni nastavek za Torx®, 1/4 cole C 6,3nerjavno jeklo
„Stainless“ Profil Torx® TX20

675496 TX20