

3M**Brusni trak iz brusne koprene (A) DF-BL, 13×610 mm, Primerjava zrnatosti: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558478 100
GTIN	4046719327607
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Proti trganju odporen, gibek brusni trak iz brusne koprene in tkanine z zelo **čvrstimi robovi**.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka, matiranje in zaključno obdelavo. **Podloga iz tkanine se ne razteza** in je posebej primerna za močnejše obremenitve na pnevmatskih brusnih strojih.

Tehnični opis

Barva	rjava
Primerjava zrnatosti	100
Izvedba	A coarse
Stopnja preciznosti	groba
Serijska	DF-BL
Kratka za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	13 mm
Dolžina brusnega traku	610 mm
Značilnost blagovnega imena	13×610 mm
Vrsta izdelka	Brusni traki iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno	20-25 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	20 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	20 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	20 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	20 m/s	H
INOX	primerno	20 m/s	
Ti	primerno	20 m/s	
GG(G)	primerno	20 m/s	K
CuZn	primerno	20 m/s	N
Umetna masa, GFK	primerno	20 m/s	
Les	primerno	20 m/s	
Laki	primerno	20 m/s	
Uni	primerno	20 m/s	
suho	primerno		