

3M**Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BS, 30×533 mm, Primerjava zrnatosti: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558498 100
GTIN	4001895540998
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba, **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.**

Fleksibilni trak iz brusne koprene za uporabo na ročnih obdelovalnih strojih.

Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin, za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	groba
Primerjava zrnatosti	100
Barva	rjava
Izvedba	A coarse

Serija	SC-BS
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	30 mm
Dolžina brusnega traku	533 mm
Značilnost blagovnega imena	30×533 mm
Vrsta izdelka	Brusni traki iz brusne koprene

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno	15-20 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	10 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	10 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	10 m/s	H
INOX	primerno	10 m/s	
Ti	primerno	10 m/s	
GG(G)	primerno	10 m/s	K
CuZn	primerno	10 m/s	N
Umetna masa, GFK	primerno	10 m/s	
Les	primerno	10 m/s	
Laki	primerno	10 m/s	
Uni	primerno	10 m/s	
suho	primerno		