

**Koken****Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik IMPACT, 1/2-colski, 6-kotnik: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	651301 10
GTIN	4991644362172
Razred artikla	63R

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

**Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.**

Nastavek je iz visokolegiranega posebnega jekla.

**Material:**

Krom molibdenovo legirano jeklo, površina brunirana.

**Napotek:**

Nosilec rezila Impact za 7/16-palčne posamezne vijačne nastavke, komplet z nosilcem rezila. Nadomestna rezila najdete pod art. 651321.

**Tehnični opis**

Dolžina	52 mm
Ø na strani pogona	25 mm
6-kotnik	10 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Izvijač za notranji 6-kotnik
Primerno za strojno uporabo	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

---

**Pribor**

Gumijasti obroček za nasadne ključe, 1/2-colski Ø 25 mm	651800 25
Garnitura varnostnih sponk, 10-delna, za nasadne ključe, 1/2-colski, vklj. z izvlečnikom Tip 3	651790 3
Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski Ø × dolžina 3X20 mm	651900 3X20
Vijačni nastavki IMPACT 6-kotnik 10 mm	651321 10