



Delovne hlače do pasu Highline, skrilavec/črne barve, Konfekcijska velikost DE: 54



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

091322 54

GTIN

4030913068343

Razred artikla

06I

Opis

Izvedba:

Nova, moderna kolekcija z veliko svežine **Highline**, iz kakovostne neprepustne mešane tkanine, ki je odporna proti opraskanju, v tribarvnem dizajnu. Kontrastne barve iz zelo odporne tkanine Canvas. Za velike obremenitve zaradi trojnih šivov na vseh obremenjenih točkah. S številnimi uporabnimi detajli, kot sta npr. žepa za mobilni telefon ali zložljivi meter ter pas z regulacijo širine.

Delovne hlače do pasu.

Opis:

- Dva všita prednja žepa.
- Gumijast trak v pasu.
- Razporek z zadrgo.
- Dvojni žep za zložljivi meter.
- Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem.
- Žep za mobilni telefon.
- Dva prišita žepa v predelu kolen z barvnimi aplikacijami.

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Delovne hlače do pasu v kombinaciji barv modra/mornarsko modra pod art. 091321.

Tehnični opis

Velikost FR	50
Žep za mobilni telefon	da
Zaključek hlačnice	raven, odprt
Število stranskih žepov	2
Stranski žepi	všit
Število stegenskih žepov	2
Material	Bombaž, poliester
Konfekcijska velikost DE	54
Zapiranje hlač	Zadrga
Stegenski žep s samopritrdilnim poklopcem	da
Število kolenskih žepov	2
Serija	Highline
Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol	moški
Sestava tkanine	35% bombaž
Sestava tkanine	65 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine	285 g/m ²
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100
Standard za oblačila	UV-standard 801
Pranje	60 °C pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	vroče, do največ 200 °C
Barva	skrilavec/črne barve
Vrsta izdelka	Delovne hlače

Pribor

Podloga za kolena Standard1 par Tip KNEE

091802 KNEE