



Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 2-3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428550 2-3
GTIN	5051102212063
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Micro – izvedba z izboljšano ločljivostjo 2 μm .

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428500, nastavitveni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Pazi:

Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, za **2-točkovno merjenje**.

Tehnični opis

Število mikrometrov	2
Število nastavitvenih obročev	1

Ø nastavitvenega obroča	2,5 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 2-6 mm	020550 2-6
--	------------

Pribor

Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 2,5-3 mm	428500 2,5-3
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 2-2,5 mm	428500 2-2,5
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 3 mm	484030 3