



Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 3-6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428550 3-6
GTIN	5051102212087
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni **mikrometri za notranje merjenje XT**. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu. Micro – izvedba z izboljšano ločljivostjo 2 μm .

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skozijskih izvrtin, centrirnih robov.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428500, nastavitveni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Pazi:

Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, za **2-točkovno merjenje**.

Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	4 / 5 mm
Število mikrometrov	3

Število nastavitvenih obročev	2
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 2-6 mm	020550 2-6
---	------------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 4 mm	484030 4
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 5 mm	484030 5
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 3-4 mm	428500 3-4
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 4-5 mm	428500 4-5
Mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 5-6 mm	428500 5-6