

Glava za notranje struženje za zvezdaste revolverje, Tip B H = 120, Ø vpenjanja: 25 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319173 25
GTIN	4251414900684
Razred artikla	38T

Opis

Izvedba:

Osnovno držalo je prvič zasnovano tako, da je primerno za uporabo v diskovnih in zvezdastih revolverjih. Neodvisno od posameznega izravnalnega mehanizma.

Modularno zgrajen sistem.

Prednosti:

- **Vsa orodja z neposredno povezavo IKZ.**
- **Zmanjšanje stroškov in učinkovito vodenje skladišča.**
- **Večja produktivnost zaradi boljšega pozicioniranja.**

Uporaba:

S predelavo mašilnega čepa uporabno na desni in levi strani.

Napotek:

Primerna za nože za notranje struženje z blaženjem vibracij art. 264902 – 264908, art. 264910 – 264922 ali za orodja s cilindričnim držalom (na primer nože za notranje struženje, v celoti iz karbidne trdine, od Ø 10 mm).

Dolžina L: 100 mm

Tehnični opis

Ø vpenjanja	25 mm
Dolžina L	100 mm

Trn za rezkarje

Tip B H = 120