

## Enojni kontrolni trni Točnost 1, Tip: 02



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483900 02
GTIN	2050001863935
Razred artikla	48A

### Opis

#### Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni ( $60 \pm 2$  HRC) in popuščani. Površina je brušena in lepana. Merilni trni so od  $\varnothing 1,5$  mm označeni z mero, 0,1–0,99 mm brez posnetih robov. Od 1,0 mm ena stran s posnetim robom.

**Točnost 1:**  $\varnothing$  merilnega trna  $\pm 0,001$  mm.

#### Uporaba:

Pred uporabo razmastite in po uporabi znova namažite.

#### Napotek:

Pri naročilu prosimo **dodatno navedite zeleni  $\varnothing$** , npr. art. 483900 vel. 5 **10,08** oz. art. 483920 vel. 5 **10,082**.

### Tehnični opis

Dolžina merilnih trnov	40 mm
Korak	0,01 mm
Nazivna mera	0,1 - 0,19 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Kakovost	1
Trdota	$60 \pm 2$ HRC
Material	Jeklo za šablone
Vrsta izdelka	Merilni trni

**Storitve**

Kalibriranje merilnega trna maksimalni $\varnothing$ 20	028240 20
DAkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni $\varnothing$ 20	028260 20