

## Posamezni merilni trn, nerjavni Točnost 1, Tip: 4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	483914 4
GTIN	2050001864062
Razred artikla	48A

### Opis

#### Izvedba:

Merilni trni, odporni proti rji in kislinam, kaljeni (58-62 HRC) in popuščani. Površina brušena in lepna. Od  $\varnothing$  1,50 oznake mer na površini plašča; od  $\varnothing$  3,00 oznake mer na čelni strani. Od  $\varnothing$  1,00 ena stran s posnetim robom.

#### Napotek:

Pri naročilu prosimo **dodatno navedite želeni  $\varnothing$** , npr. art. 483914 vel. 5 **10,08**.

### Tehnični opis

Korak	0,01 mm
Dolžina merilnih trnov	70 mm
Nazivna mera	6 - 9,99 mm
Kalibriranje	L5
Standard	DIN 2269
Vrsta izdelka	Merilni trni

### Storitve

Kalibriranje merilnega trna maksimalni $\varnothing$ 20	028240 20
DAkkS-kalibriranje Merilni trn maksimalni $\varnothing$ 20	028260 20