

**Nastavljivi šestilni ključ ravni, plemenito jeklo, Nazivni Ø čepa: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628620 3
GTIN	4020772050504
Razred artikla	63Q

**Opis****Izvedba:**

Nerjavno jeklo, s fiksnim čepom.

**Uporaba:**

Za matice z dvema luknjama.

**Napotek:**

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

**Tehnični opis**

Nastavljiva razdalja med čepoma a	11 - 60 mm
Nazivni Ø čepa	3 mm
Tip	758
Oznaka proizvajalca	758NI
Dolžina L	160 mm
Material	Plemenito jeklo, INOX
zakrivljeni	ne
ravne	da
Nastavljanje dolžine	da
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

