

**Nastavljivi šestilni ključ ravni, plemenito jeklo, Nazivni Ø čepa: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628620 4
GTIN	4020772050528
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Nerjavno jeklo, s fiksnim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm. Tolerančno polje h12.

Tehnični opis

Nastavljiva razdalja med čepoma a	11 - 60 mm
Nazivni Ø čepa	4 mm
Tip	758
Oznaka proizvajalca	758NI
Dolžina L	160 mm
Material	Plemenito jeklo, INOX
zakrivljeni	ne
ravne	da
Nastavljanje dolžine	da
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

