



Nastavljivi pregibni objemni ključ zakrivljeni, največji Ø / nazivni Ø čepa: 40/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628810 40/3
GTIN	4020772051051
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
Izbočena, z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

celotna dolžina	158 mm
največji Ø	40 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	18 - 40 mm
Nazivni Ø čepa	3 mm
Tip	764C
Navoj čepa	M4
Oznaka proizvajalca	764CC
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

