

**Nastavljivi pregibni objemni ključ zakrivljeni, največji Ø / nazivni Ø čepa:
80/4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	628810 80/4
GTIN	4020772051075
Razred artikla	63Q

Opis**Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.
Izbočena, z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

Nastavljiva razdalja med čepoma a	40 - 80 mm
celotna dolžina	215 mm
Nazivni Ø čepa	4 mm
največji Ø	80 mm
Tip	764C
Navoj čepa	M6
Oznaka proizvajalca	764CC
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

Pribor

Škatla za sortiranje, 20-delna, s prostimi čepi in maticami

628850