



## Nastavljivi pregibni objemni ključ zakrivljeni, največji Ø / nazivni Ø čepa: 125/8mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628810 125/8
GTIN	4020772051112
Razred artikla	63Q

### Opis

**Izvedba:**

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.  
Izbočena, z zamenljivim čepom.

**Uporaba:**

Za matice z dvema luknjama.

**Napotek:**

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

### Tehnični opis

Nastavljiva razdalja med čepoma a	80 - 125 mm
največji Ø	125 mm
celotna dolžina	290 mm
Nazivni Ø čepa	8 mm
Tip	764C
Navoj čepa	M6
Oznaka proizvajalca	764CC
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

---

## Pribor

Škatla za sortiranje, 20-delna, s prostimi čepi in maticami

628850