



Tool24 Smartline – sistem omar vključno s pregradnim materialom, Tip: S11M-EN



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	979000 S11M-EN
GTIN	4045197693709
Razred artikla	9SA

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv sistem izdajanja blaga za skladiščenje, izdajanje in upravljanje rezalnega in montažnega orodja, meril, delovne varovalne opreme in številnih potrošnih artiklov. Glavni sistem (master) se lahko nadgradi z dodatnimi opcijskimi sistemi (slave). Z individualnimi programskimi paketi so sistemi natančno prilagojeni vašim potrebam. Ogradje in predali iz 1 mm jeklene pločevine. Podstavek za viličarja iz 1,75 mm jeklene pločevine. Odlagalna plošča iz bambusa.

Uporaba:

Avtomatičen sistem izdajanja blaga za skladiščenje in upravljanje orodja in pribora.

Vsebina:

Pregradni material: 10×960310_4 + 18; 1×960330_3 + 14

Opremljenost:

Število predalov × sprednja višina predala: 1 tehnični predal
10×75 mm; 1×150 mm

Obseg dobave:

Glavni sistem: omara za izdajanje blaga z 11 predali 36 × 36 E, zaslon na dotik, čitalnik črtne kode; računalnik vklj. s programsko opremo BASIC in pregradni material. **Operacijski sistem v angleščini.**

Obseg dobave:

22-colski zaslon na dotik; čitalnik črtne kode; računalnik vklj. s programsko opremo BASIC, operacijski sistem v angleščini

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, **prašnata barva.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Skladiščna površina: 4 m²

Višina: 1390 mm

Širina: 717 mm

Globina: 750 mm

Uporabna širina predalov: 612 mm

Uporabna globina predalov: 612 mm

Tehnični opis

Skladiščna površina	4 m ²
Razdelitve znotraj enega predala	36x36 E
Višina	1390 mm
Število predalov	11
Uporabna širina predalov	612 mm
Masa	249 kg
Širina	717 mm
Globina	750 mm
Uporabna globina predalov	612 mm
Tip	S11M-EN
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003