



Nastavljivi pregibni objemni ključ za momentne ključe, največji \emptyset / nazivni \emptyset čepa: 40/4mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628820 40/4
GTIN	4020772050146
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.

S pogonskim 4-kotnikom za uporabo z momentnim ključem. Z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

\emptyset čepa = nazivni \emptyset čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

Nastavljiva razdalja med čepoma a	18 - 40 mm
celotna dolžina	120 mm
največji \emptyset	40 mm
Nazivni \emptyset čepa	4 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Tip	764C
Navoj čepa	M4
Oznaka proizvajalca	764Md
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

