



## Nastavljivi pregibni objemni ključ za momentne ključe, največji $\emptyset$ / nazivni $\emptyset$ čepa: 80/5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628820 80/5
GTIN	4020772050160
Razred artikla	63Q

### Opis

#### Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.

S pogonskim 4-kotnikom za uporabo z momentnim ključem. Z zamenljivim čepom.

#### Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

#### Napotek:

$\emptyset$  čepa = nazivni  $\emptyset$  čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

### Tehnični opis

celotna dolžina	180 mm
največji $\emptyset$	80 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	40 - 80 mm
Nazivni $\emptyset$ čepa	5 mm
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Tip	764C
Navoj čepa	M6
Oznaka proizvajalca	764Md
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

---

## Pribor

Škatla za sortiranje, 20-delna, s prostimi čepi in maticami

628850