



Nastavljivi pregibni objemni ključ za momentne ključe, največji Ø / nazivni Ø čepa: 125/6mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	628820 125/6
GTIN	4020772050184
Razred artikla	63Q

Opis

Izvedba:

Specialno jeklo, brušeni robovi, popuščani z bruniranjem.

S pogonskim 4-kotnikom za uporabo z momentnim ključem. Z zamenljivim čepom.

Uporaba:

Za matice z dvema luknjama.

Napotek:

Ø čepa = nazivni Ø čepa – 0,1 mm; toleranca h12.

Tehnični opis

največji Ø	125 mm
Nastavljiva razdalja med čepoma a	80 - 125 mm
celotna dolžina	250 mm
Nazivni Ø čepa	6 mm
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Tip	764C
Navoj čepa	M6
Oznaka proizvajalca	764Md
Vrsta izdelka	Šestilni ključ za kotne brusilnike

Pribor

Škatla za sortiranje, 20-delna, s prostimi čepi in maticami

628850