



Tool24 Smartline – sistem omar vključno s pregradnim materialom, Tip: S13



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	979000 S13
GTIN	4045197815330
Razred artikla	9SA

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv sistem izdajanja blaga za skladiščenje, izdajanje in upravljanje rezalnega in montažnega orodja, meril, delovne varovalne opreme in številnih potrošnih artiklov. Glavni sistem (master) se lahko nadgradi z dodatnimi opcijskimi sistemi (slave). Z individualnimi programskimi paketi so sistemi natančno prilagojeni vašim potrebam. Ogrodje in predali iz 1 mm jeklene pločevine. Podstavek za viličarja iz 1,75 mm jeklene pločevine. Odlagalna plošča iz bambusa.

Uporaba:

Avtomatičen sistem izdajanja blaga za skladiščenje in upravljanje orodja in pribora.

Vsebina:

Pregradni material: 12×960310_4 + 18; 1×960330_3 + 14

Opremljenost:

Število predalov × sprednja višina predala: 12×75 mm; 1×150 mm

Obseg dobave:

Pomožni sistem: omara za izdajanje blaga vklj. s pregradnim materialom.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali signalno modra RAL 5005, **prašnata barva.**

Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Nosilnost predalov/polic: 75 kg

Skladiščna površina: 4,8 m²

Višina: 1390 mm
Širina: 717 mm
Globina: 750 mm
Uporabna širina predalov: 612 mm
Uporabna globina predalov: 612 mm

Tehnični opis

Skladiščna površina	4,8 m ²
Razdelitve znotraj enega predala	36×36 E
Višina	1390 mm
Število predalov	13
Uporabna širina predalov	612 mm
Masa	246 kg
Širina	717 mm
Globina	750 mm
Uporabna globina predalov	612 mm
Tip	Dopolnilna omara, kompletna
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003