

Garant**Precizno stožčasto grezilo s 3 vpenjalnimi ploskvami 90°, TiAlN, Zunanji Ø Dc: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG1132 6
GTIN	4062406198503
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novorazvita, **specialna prevleka TiAlN** za dolgo življenjsko dobo.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Držalo **dodatno s 3 vpenjalnimi površinami** za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

Kot art. 150132.

Prednosti:

Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate **pri optimalni življenjski dobi orodja.**

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za **natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°.**

Tehnični opis

Celotna dolžina L	45 mm
Toleranca držala	h9
minimalni Ø grezila za izvrtino od	1,5 mm
Zunanji Ø	6 mm
Število rezil Z	3

Ø držala D_s	5 mm
Podajanje f v jeklo $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/v
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M3
Vsebina	10
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Delitev rezil grezila	neenakomeren
Standard	DIN 335 C
Držalo	Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	75 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	75 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	primerno	50 m/min	N
Jeklo $< 500 \text{ N/mm}$	primerno	65 m/min	P
Jeklo $< 750 \text{ N/mm}$	primerno	50 m/min	P
Jeklo $< 900 \text{ N/mm}$	primerno	30 m/min	P
Jeklo $< 1100 \text{ N/mm}$	primerno	18 m/min	P
Jeklo $< 1400 \text{ N/mm}$	primerno	8 m/min	P
Jeklo $< 55 \text{ HRC}$	pogojno primerno	8 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	16 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	primerno	10 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	pogojno primerno	12 m/min	S

GG(G)	primerno	25 m/min	K
CuZn	primerno	60 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 6 mm

150132 6