

Garant**Precizno stožčasto grezilo s 3 vpenjalnimi ploskvami 90°, TiAlN, Zunanji Ø Dc: 25mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | GG1132 25 |
| GTIN | 4062406198633 |
| Razred artikla | GGN |

Opis**Izvedba:**

Vsa grezila s 3 rezili. Specialna geometrija z ekstremno neenakomerno delitvijo in prilagojeno pripravo rezil. Radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Novorazvita, **specialna prevleka TiAlN** za dolgo življenjsko dobo.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Držalo **dodatno s 3 vpenjalnimi površinami** za uporabo v tričeljustni vpenjalni glavi.

Kot art. 150132.

Prednosti:

Zelo miren tek med celotnim postopkom grezenja. Tek brez poskakovanja orodja za odlične rezultate **pri optimalni življenjski dobi orodja.**

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za **natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°.**

Tehnični opis

| | |
|---|-----------|
| Zunanji Ø | 25 mm |
| za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M12 |
| Celotna dolžina L | 67 mm |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ² | 0,25 mm/v |
| Število rezil Z | 3 |

| | |
|--|--|
| minimalni \varnothing grezila za izvrtino od | 3,8 mm |
| Toleranca držala | h9 |
| \varnothing držala D_s | 10 mm |
| Vsebina | 10 |
| Prevleka | TiAlN |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Delitev rezil grezila | neenakomeren |
| Standard | DIN 335 C |
| Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami s h9 |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | zelena |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 75 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 75 m/min | N |
| Al > 10% Si | primerno | 50 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 65 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 50 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | 30 m/min | P |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 18 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 8 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | pogojno primerno | 8 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | primerno | 16 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | primerno | 10 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | pogojno primerno | 12 m/min | S |

| | | | |
|------------------|------------------|----------|---|
| GG(G) | primerno | 25 m/min | K |
| CuZn | primerno | 60 m/min | N |
| Grafit, GFK, CFK | pogojno primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |

Pribor

Precizno stožčasto grezilo z neenakomerno delitvijo in 3 vpenjalnimi ploskvami 90° Zunanji Ø Dc 25 mm

150132 25