

Garant**LED svetilka z lupo z dodatno lečo, Ø leče: 160mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	491497 160
GTIN	4062406198725
Razred artikla	41M

Opis**Izvedba:**

Inovativno oblikovana lupa s svetilko za najvišje zahteve. Velika prozorna ploščica s Ø 153 mm za gledanje brez popačenja. Uravnoteženo paličje z razbremenitvijo preko vzmeti in natančnim fiksiranjem v robustni izvedbi iz aluminija (brezbarvno eloksirano) in visokozmogljive umetne mase. Zaprti členki ščitijo napeljave v notranjosti.

- **Steklena leča, izjemno odporna proti praskam – za gledanje brez popačenja.**
- **3D-členek za individualno nastavitev in fiksiranje.**
- **Osvetlitev: 112 visokozmogljivih svetlečih diod SMD, poraba moči le pribl. 13 W. Svetlobna moč 5500 Lx z možnostjo brezstopenjske zatemnitve do 10 %, LED diode imajo življenjsko dobo do 50.000 ur.**
- **Segmentna svetilka omogoča osvetlitvene učinke za poudarjene strukture. Najvišja stopnja barvnega prikaza 1A za briljanten prikaz barv.**

Uporaba:

V laboratoriju, proizvodnji, pri montaži, zagotavljanju kakovosti itd. z najvišjimi zahtevami glede gledanja in ergonomičnega rokovanja.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim napajalnikom 100–240 V, 50/60 Hz, prevleko za lečo in pritrdilno spono art. 491492, vel. TK.

Vklj. z dodatno lečo s Ø 30 mm.

Napotek:

Vir svetlobe lahko zamenja proizvajalec.

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Povečava dodatne leče (x-krat)	3,5
Prevesna dolžina	1356 mm
Število svetlečih diod	48
Ø leče	160 mm
Dolžina zgloba A	500 mm
Dolžina zgloba B	484 mm
Ø glave	250 mm
Povečava (x-krat)	1,9
Vrsta izdelka	Lupe s svetilko

Pribor

Namizna noga za LED svetilko z lupo Tip TK	491492 TK
--	-----------